

Fiche produit

Caractéristiques

33751

ComPacT-MasterPacT - contact OF de position embrochée CE pour châssis



Principales

Nom de l'appareil	contact de position raccordé
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application	Surveillance
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT Masterpact MasterPacT NW Masterpact MasterPacT NW DC ComPacT ComPacT NS630b...1600
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Position connectée
Mode d'installation	Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12 : 6 A à 690 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 240 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 380 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 480 V CA 50/60 Hz DC-12 : 0,8 A à 125 V CC DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC DC-12 : 0,3 A à 150 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,000 cm
Poids de l'emballage 1	19,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,720 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	2560
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	63,040 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------