

Fiche produit

Caractéristiques

50183

Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 1000V



Principales

Gamme	Vigilohm
Nom de l'appareil	Cardew C
Type de produit ou équipement	Limiteur de surtension
Compatibilité de gamme	Vigilohm

Complémentaires

Tension nominale	1000 V
Tension du réseau	1000...1560 V - CA (neutre distribué) 660...1000 V - CA (neutre non distribué)
[Ui] tension assignée d'isolement	1600...2400 V CA
Pouvoir de coupure	40 kA CA à 50 Hz pour 0,2 s
Poids du produit	1 kg
Largeur	70 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	100 mm

Environnement

Normes	NF C 15-100 NF C 63-150
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	690,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	11,7 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------