


# Fiche produit

## Caractéristiques

# 83858

## Mureva - socle de connecteur industriel - 16 A - 3P+T - 380-415V CA - IP67



### Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme                         | Mureva        |
| Type de produit ou équipement | Fiche         |
| Nom de l'appareil             | Mureva plug   |
| Catégorie de fiche, prise     | Basse tension |
| Description des pôles         | 3P+T          |
| Type de réseau                | CA            |
| Norme de prise                | Industriel    |

### Complémentaires

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Mode d'installation                    | Montage sur panneau                 |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche  | Coudé 90°                           |
| Courant nominal (In)                   | 16 A                                |
| Tension assignée de service (Us)       | 380...415 V                         |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz                            |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h                                 |
| Matière de fiche, prise                | Polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts                   | Broches : laiton plaqué nickel      |
| Raccordement                           | Vis imperdables                     |
| Section de câble                       | 1...4 mm <sup>2</sup>               |
| Poids du produit                       | 0,177 kg                            |
| Dimension de base                      | 65 x 85 mm                          |
| Hauteur                                | 124 mm                              |
| Largeur                                | 65 mm                               |
| Profondeur                             | 92 mm                               |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                     |
| Code couleur tension                   | Rouge                               |

### Environnement

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                        | EN 60309-2<br>EN 60309-1                     |
| Degré de protection IP        | IP67 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Tenue au feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1          |
| Humidité relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Altitude de fonctionnement    | 2000 m                                       |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 14,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,0 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 161,0 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 27,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 1,783 kg |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 4,053 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                   |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                      |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|