

Fiche produit

Caractéristiques

9001K73

Harmony 9001K - manipulateur - Ø30 - vertical
- 3 positions fixes - sans contact



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de manipulateur
Nom de l'appareil	9001K
Vente par quantité indivisible	1
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Tige opérationnelle de 80 mm de long

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Poids du produit	0,372 kg
Position de montage	Toutes positions
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Octogonal
Description des contacts	Sans contact de contact
Présentation du produit	Élément de base
Directive de l'opérateur	2 sens
Type de commande	Position maintenue
Dimension	30 mm

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normes	JIS C8201-5-1 CEI 60947-5-1 UL 508 CEI 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 CEI 60947-5-4 JIS C8201-1
Certifications du produit	NEMA[RETURN]UL 508
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	5,1 cm
Longueur de l'emballage 1	13,3 cm
Poids de l'emballage 1	240,0 g

Durabilité de l'offre


Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Position de montage du bloc de contacts


Vues du dessus et de l'arrière



- (1) Il est possible de monter jusqu'à 3 niveaux de blocs de contacts (6 blocs maximum)
- (2) Opérateur
- (3) Encoche de position
- (4) Côté 1
- (5) Côté 2

Découpe du panneau

Dégagement





Plaque de légendes	a mini.		b mini.	
	mm	po.	mm	po.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Détails des différentes découpes

2 solutions

mm
in.



Positions de manette

A



B