

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 9001KR1G

Harmony 9001K - BP vert - Ø30 - carter total - ressort de rappel - sans contact



### Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-poussoir
Nom de l'appareil	9001K
Profil de l'unité de commande	Vert affleurant
Info supplémentaire de l'unité de commande	Garde métallique

### Complémentaires

Diamètre de fixation	30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Matériau de la collerette	Métal
Couleur de la capsule	Vert
Profil de l'unité de commande	Affleurant
Type de commande	Rappel à ressort
Description des contacts	Sans contact de contact

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,112 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm
Longueur de l'emballage 1	5,334 cm
Poids de l'emballage 1	104,326 g

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---