

Fiche produit

Caractéristiques

A9A26947

Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension +
contact aux. 48VCA/CC



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Déclenchement voltométrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	iMX+OF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	AC-12 2 A at 48 V, CA 50 Hz DC-12 2 A at 48 V, CC
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz 48 V cc
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vig Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (version Chine) Acti 9 Acti9 iC60 disjoncteur miniature à borne double Acti 9 Acti 9 iC40
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne de serrage - 1 câble(s) 5 mm ² - rigide Borne de serrage - 2 câble(s) 2,4 mm ² - rigide Borne de serrage - 1 câble(s) 3 mm ² - souple Borne de serrage - 2 câble(s) 2,4 mm ² - souple avec extrémité de câble
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMX+OF

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,900 cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 cm
Poids de l'emballage 1	80,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	26,500 cm
Poids de l'emballage 2	700,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	6,783 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------