Fiche produit
Caractéristiques

A9E18073
Acti9, iSSW commutateur 3 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iSSW
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	iSSW
Application	Commande de circuit électrique
Description des pôles	1P
Description des contacts	1 F/O
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Normes	CEI 60669-1 CEI 60947-5-1

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A
Type de commande	Par maneton 3 positions
Marquage	1 - 0 - 2
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	AC-22 : 30000 cycle cos Phi = 0.8
Mode de raccordement	Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5…2,5 mm² rigide sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalisation	2
Degré de pollution	3
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20…50 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,6 cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids de l'emballage 1	45 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	7,8 cm
Largeur de l'emballage 2	9,8 cm
Longueur de l'emballage 2	23,3 cm
Poids de l'emballage 2	592 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,816 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois