

Fiche produit

Caractéristiques

A9E18074

Acti9, iSSW commutateur 3 positions 2 contacts inverseurs OF 20A 230V



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iSSW
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	iSSW
Application	Commande de circuit électrique
Description des pôles	2P
Description des contacts	2 "O/F"
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Normes	CEI 60947-5-1 CEI 60669-1

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A
Type de commande	Par maneton 3 positions
Marquage	1 - 0 - 2
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	82 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	AC-22 : 30000 cycle cos Phi = 0.8
Mode de raccordement	Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² souple Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalisation	2
Degré de pollution	3
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm

Poids de l'emballage 1	88,500 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	23,000 cm
Poids de l'emballage 2	583,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,673 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------