

Fiche produit

Caractéristiques

AF1VA518

Spacial - Thalassa - vis M5x18mm + rondelle



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité du lot	Lot de 100

Complémentaires

Montage de la tête	M5 x 18
Filetage ISO	M5
Support de montage	Profilé cranté AM1-EC Profilé Omega AM1-DE Profilé asymétrique Profilé Omega AM1-DP Profilé combiné
Poids du produit	0,004 kg
Forme de la tête de vis	Perforation hexagonale
Longueur du filetage	18 mm
Equipement inclus	Rondelle

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,500 cm
Largeur de l'emballage 1	0,500 cm
Longueur de l'emballage 1	2,500 cm
Poids de l'emballage 1	3,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	3,000 cm
Largeur de l'emballage 2	7,000 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	392,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	2500
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	10,153 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------