

## Fiche produit

### Caractéristiques

# AK2CD50

## COUVERCLE GOULOTTE DIN



### Principales

Type de produit ou équipement	Couvercle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Compatibilité de gamme	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Support de montage	Conduit de câble largeur= 50 mm
Quantité du lot	Lot de 8

### Complémentaires

Couleur	Gris (RAL 7030)
Longueur	2000 mm
Largeur	50 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Poids du produit	0,28 kg

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Tenue à la flamme	V-0 se conformer à UL 94
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
Normes	VDE 0660 DIN 43659 VDE 0506

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	200,0 cm
Poids de l'emballage 1	280,0 g
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	1440
Hauteur de l'emballage 2	45,0 cm
Largeur de l'emballage 2	201,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	443,0 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	8
Hauteur de l'emballage 3	4,5 cm
Largeur de l'emballage 3	5,0 cm
Longueur de l'emballage 3	201,0 cm
Poids de l'emballage 3	2,286 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------