

Fiche produit

Caractéristiques

AK5PC13

Linery HK - prises d'alimentation amovibles - pour AK5 - 3P



Principales

Gamme	Linery
Nom du produit	HK
Type de produit ou équipement	Prise de courant
Description des pôles	3P
[Ith] courant thermique conventionnel	16 A
I ² t à l'enclenchement	100000 A ² .s
Nombre de points	2
Nombre de câbles	3 câble(s) 2,5 mm ²
Longueur de câble	0,2 m
Quantité du lot	Lot de 6

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	600 V se conformer à CSA 600 V se conformer à UL 690 V se conformer à CEI 60439-1
Courant de crête	25 kA
Largeur	36 mm
Hauteur	46 mm
Profondeur	38 mm
Poids du produit	0,04 kg

Environnement

Normes	CEI 60439
Certifications du produit	DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL[RETURN]CSA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,000 cm
Poids de l'emballage 1	44,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	12,700 cm
Largeur de l'emballage 2	13,000 cm
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm
Poids de l'emballage 2	325,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm

Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,937 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------