

## Fiche produit

### Caractéristiques

# DZ5CA253

Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 25mm<sup>2</sup> - noir - NF



### Principales

Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Terminaison du câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	Lot de 100
Section de câble	25 mm <sup>2</sup>

### Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Informations complémentaires	Pour support marqueur supplémentaire
Couleur	Noir
Matériau de la collerette	Plastique sans halogène
Matière du tube	Cuivre se conformer à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 4
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 12 mm
Diamètre du tube	7,7 mm
Longueur	36 mm
Longueur du tube	22 mm
Profondeur hors tout CAO	36 mm
Poids du produit	0,156 kg

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...105 °C
--	--------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,200 cm
Largeur de l'emballage 1	1,400 cm
Longueur de l'emballage 1	3,200 cm
Poids de l'emballage 1	1,300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	5,000 cm
Largeur de l'emballage 2	9,500 cm
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm
Poids de l'emballage 2	132,000 g

Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	7000
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	10,516 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------