

## Fiche produit

### Caractéristiques

# GV7AP02

## TeSys GV7 - commande rotative frontale

### GV7AP GV7R - poignée rouge



#### Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Poignée rotative prolongée
Nom de l'appareil	GV7AP
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GV7 disjoncteur moteur TeSys TeSys GV5 disjoncteur moteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de contrôle
Emplacement de montage de poignée tournante	Façade
Style de montage de la commande rotative	Prolongé

#### Complémentaires

Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune
Distance fond/porte	185...600 mm
Cadenas de poignée rotative	1 à 3 cadenas 5...8 mm Cadenas sur position OFF
Poids du produit	0,775 kg

#### Environnement

Degré de protection (IP)	IP55
--------------------------	------

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	49,3 cm
Poids de l'emballage 1	727 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	5,25 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	12
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	17,224 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------