

Fiche produit

Caractéristiques

IMT35023

Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier de plafond
Application	Installation étanche à l'air
Présentation du produit	Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Équipement inclus	Prise d'éclairage avec douille E27 Crochet Couvercle dépassant Prise DCL IPX4 Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Dispositif d'accrochage pré-monté
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matière	PP (polypropylène)/ETP (élastomère thermoplastique) PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) PA (polyamide) 6.6 Acier ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance de la couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble	4 entrée défonçable
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 50 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	49 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,000 cm
Largeur de l'emballage 1	19,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,000 cm
Poids de l'emballage 1	106,000 g

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	21,000 cm
Longueur de l'emballage 2	37,500 cm
Poids de l'emballage 2	1,223 kg
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,410 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------