

Fiche produit

Caractéristiques

IMT35027

Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle non affl, connect, douille E27



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Kit boîte d'encastrement
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Équipement inclus	Couvercle dépassant Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Prise d'éclairage avec douille E27 Prise DCL IPX4

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Avec vis fournie
Matière	PP/TPE ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC/ABS
Tenue mécanique	Tenue au feu Étanche à l'air
Nuance de la couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble	4 prédécoupes
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 40 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	2,000 cm
Longueur de l'emballage 1	3,500 cm
Poids de l'emballage 1	90,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10

Hauteur de l'emballage 2	15,400 cm
Largeur de l'emballage 2	29,800 cm
Longueur de l'emballage 2	38,100 cm
Poids de l'emballage 2	1,053 kg
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,880 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------