

Fiche produit

Caractéristiques

ISM10960P

OptiLine 45 - couvercle alu blanc pr goulotte -
45x16x2000mm - au mètre linéaire



Principales

Système d'installation de câblage	Pôle Colonnnette
Type de produit ou équipement	Couvercle avant

Complémentaires

Type de pôle	À une face À deux faces
Type de borne	À deux faces À une face
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	24 m
Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm
Finition de surface	Laqué
Mode de fixation du pôle	Installation mobile Installé par compression
Mode de fixation	Clipsé
Matière	Aluminium
Longueur	2000 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	16 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2002 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	1,6 cm
Longueur de l'emballage 1	200 cm
Poids de l'emballage 1	327 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	5,7 cm
Largeur de l'emballage 2	12,1 cm
Longueur de l'emballage 2	203,3 cm
Poids de l'emballage 2	8,251 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	960
Hauteur de l'emballage 3	36,8 cm
Largeur de l'emballage 3	120,0 cm
Longueur de l'emballage 3	210,0 cm
Poids de l'emballage 3	355,04 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------