

Fiche produit

Caractéristiques

ISM11900P

OptiLine 70 - couvercle PVC blanc pr goulotte - 71x13x2000mm - au mètre linéaire



Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Couvercle avant
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du paquet 1 / Unité	24 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	120 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 155 x 55 mm 95 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	13 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	2
Hauteur de l'emballage 1	0,1 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	200 cm
Poids de l'emballage 1	430 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	24

Hauteur de l'emballage 2	6 cm
Largeur de l'emballage 2	12 cm
Longueur de l'emballage 2	204 cm
Poids de l'emballage 2	5,66 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	1512
Hauteur de l'emballage 3	68 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	210 cm
Poids de l'emballage 3	377 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------