

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20207

OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,7 m



Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Type de produit	Colonnette
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Anodisé

Complémentaires

Couleur	Naturel
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	700 mm
Largeur	116 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,0 cm
Largeur de l'emballage 1	74,5 cm
Longueur de l'emballage 1	16,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,915 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	68,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	102,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------