

Fiche produit

Caractéristiques

KBA1H

Harmony - tête de manoeuvre - Ø29mm -
plastique - métallisé - crosse noire



Principales

Gamme de produit	Harmony Series K
Type de produit ou équipement	Tête de commutateur à came
Nom de composant	KBA
Compatibilité produit	Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm
Type de tête du contrôleur à came	Avec lunette Ø 29 mm, plastic avec finition métallique
Type d'unité de commande	Noir poignée, longueur = 35 mm
Cadenassage de la commande rotative	Sans
Présentation de l'étiquette	Avec métallisé marquage

Complémentaires

Endurance mécanique	1000000 cycle
Largeur hors tout CAO	29 mm
Hauteur hors tout CAO	38 mm
Profondeur hors tout CAO	77 mm
Longueur	35 mm
Poids du produit	0,042 kg
Code de compatibilité	KBA

Environnement

Traitement de protection	TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn se conformer à CEI 68-2-27
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 529 IP65 se conformer à NF C 20-010

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	50,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,22 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------