


Fiche produit

Caractéristiques

LAD9V6

TeSys D - Barrette puiss aval vis



Principales

Gamme de produit	TeSys Deca
Gamme	TeSys Linergy
Nom de l'appareil	LAD9
Type de produit ou équipement	Set de raccordements
Description des pôles	3P
Type de circuit électrique	Contacteur inverseur
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys D TeSys TeSys Deca
Accessoires associés	LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38

Complémentaires

Emplacement de montage	En aval
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,800 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	2,000 cm
Poids de l'emballage 1	27,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,800 cm
Largeur de l'emballage 2	9,800 cm
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm
Poids de l'emballage 2	302,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	140
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,600 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------