

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LG1K065Q705

TeSys LG1K - démarreur en coffret - 0,63..1A - bobine 380Vca



### Principales

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                   | TeSys                                                                                                      |
| Nom du produit                          | TeSys LG                                                                                                   |
| Nom de l'appareil                       | LG1K                                                                                                       |
| Type de produit ou équipement           | Démarreur&nbsp;DOL intégré                                                                                 |
| Application                             | Sécurité                                                                                                   |
| Catégorie d'emploi                      | AC-3                                                                                                       |
| Composition de l'appareil               | Contacteur<br>Sectionneur<br>Disjoncteur                                                                   |
| Puissance moteur kW                     | 0,12 KW à 220/230 V CA 50/60 Hz<br>0,25 KW à 400/415 V CA 50/60 Hz<br>0,25 kW à 440 V CA 50/60 Hz          |
| Zone de réglage de protection thermique | 0,63...1 A                                                                                                 |
| Tension du circuit de commande [Uc]     | 380/400 V CA 50/60 Hz                                                                                      |
| Type de commande                        | Bouton-poussoir démarrage blanc I<br>Bouton-poussoir stop noir O<br>Poignée rotative arrêt d'urgence rouge |

### Complémentaires

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'entrée de câble | 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut<br>4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur |
| Largeur                  | 175 mm                                                                                |
| Hauteur                  | 165 mm                                                                                |
| Profondeur               | 165 mm                                                                                |
| Poids du produit         | 0,97 kg                                                                               |

### Environnement

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Normes                          | CEI 60204-1<br>CEI 60947-4-1  |
| Certifications du produit       | CE[RETURN]UKCA                |
| Matière                         | Polycarbonate                 |
| Tenue aux chocs IK              | IK07 conforming to CEI 60529  |
| Degré de protection IP          | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Caractéristique d'environnement | Standard                      |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 18,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 22,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 25,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 1,697 kg |
| Type d'emballage 2             | P06      |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 77,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,0 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 28,864 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|