

Fiche produit

Caractéristiques

LV431536

Compact NSX250 - bloc vigi type MH - 4P -
200 à 440 Vca - seuil 0,03...10 A



Principales

Gamme de produit	ComPacT NSX100...250
Gamme	ComPacT
Type de produit ou équipement	Bloc vigi
Application	Câblage
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSX250 disjoncteur EasyPact EasyPact CVS250 disjoncteur
Description des pôles	4P
[In] courant assigné d'emploi	250 A
Nom du bloc additif de protection différentielle	MH
Classe de protection différentielle	Classe A
Type de réglage de sensibilité différentielle	Réglable 5 positions
Sensibilité du différentiel	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Type de réglage de la temporisation protection différentielle	Réglable 4 positions
[Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle	0 Ms 310 Ms 60 Ms 150 ms

Complémentaires

Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	200...440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Protection différentielle	Avec
Temps de coupure maximal	800 ms
Catégorie de surtension	Classe II

Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	CEI 60947-2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,3 cm
Largeur de l'emballage 1	14,6 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,284 kg

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	16,174 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------