

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYDPR200T

PanelSeT - Thalassa - rail double - 35x15mm - L2000mm



### Principales

Application	Polyvalent
Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de rail	DIN double profil
Pour dimensions d'enveloppe	-
Compatibilité de gamme	Spacial Thalassa
Composition de l'appareil	1 rail
Quantité du lot	Lot de 20

### Complémentaires

Matière	Acier galvanisé
Finition de la surface	Perforé
Mode de fixation	Par l'élément de fixation - structure de l'enveloppe emplacement
Réglage	Pas 25 mm Réglage continu
Longueur	2000 mm
Hauteur	Nominal: 15 mm
Largeur	Nominal: 35 mm
Epaisseur	1 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	200,0 cm
Poids de l'emballage 1	948,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	8,0 cm
Largeur de l'emballage 2	8,0 cm
Longueur de l'emballage 2	200,5 cm
Poids de l'emballage 2	21,686 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	720
Hauteur de l'emballage 3	80,0 cm
Largeur de l'emballage 3	210,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	812,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------