

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYMP1812

PanelSeT - Thalassa - châssis plein - acier galva. - pour armoire 1800x1200mm



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | Spacial  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage   |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage   |
| Application                                | Polyvalent   |
| Pour dimensions d'enveloppe                | -  |
| Type de châssis plein                      | Pleine   |
| Compatibilité de gamme                     | Spacial Spacial SF<br>Spacial Spacial SM<br>Spacial Spacial SFX<br>Spacial Spacial SMX |
| Composition de l'appareil                  | 1 châssis plein<br>2 Pieds coulissants   |
| Quantité du lot                            | Lot de 1   |
| Matière                                    | Acier galvanisé  |

### Complémentaires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Mode de fixation             | Par supports de fixation  |
| Charge maximum               | 300 kg/m <sup>2</sup>   |
| Charge permanente admissible | 500 Kg position intermédiaire<br>600 kg arrière de l'enveloppe    |
| Hauteur                      | Entraxe de fixation: 1650 mm<br>Nominal: 1800 mm<br>Réal: 1697 mm |
| Largeur                      | Entraxe de fixation: 1050 mm<br>Nominal: 1200 mm<br>Réal: 1096 mm |
| Profondeur                   | 27 mm   |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 110,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 171,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 49,0 kg  |
| Type d'emballage 2             | P2M      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 66,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 200,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 764,0 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|