


Fiche produit

Caractéristiques

NSYMR86

PanelSeT - Thalassa - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=800xL=600mm



Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines
-----------	--------------------------------------

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	- H: 800 mm W: 600 mm - H: 800 mm W: 1200 mm
Emplacement de montage	Barreau cranté Fixation directe sur plots arrières
Type de châssis plein	Châssis Telequick
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Hauteur	750 mm
Largeur	551 mm
Profondeur	15 mm
Epaisseur	2 mm
Poids du produit	3,16 kg
Nombre d'emplacement	867
Particularité de variante	Avec coffrets H800 x I1200 Installation à l'arrière du coffret
Dimensions de la découpe	11 x 26 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	55,5 cm
Longueur de l'emballage 1	75,5 cm
Poids de l'emballage 1	3,18 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	126
Hauteur de l'emballage 2	90,0 cm
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	429,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------