

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSFP300

Thalassa - ensemble de fixation sur poteau pour PLM43



Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement	Dispositif de fixation sur poteau
Application	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	- H: 430 mm W: 330 mm D: 200 mm
Emplacement de montage	Installations extérieures sur poteau Partie arrière de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLM
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 rail support 2 bande

Complémentaires

Matière	Acier galvanisé
Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur poteau emplacement
Charge permanente admissible	100 kg
Hauteur	45 mm
Largeur	295 mm
Profondeur	32,5 mm
Diamètre	215 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	20,0 cm
Longueur de l'emballage 1	32,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,687 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	32,0 cm
Largeur de l'emballage 2	42,5 cm
Longueur de l'emballage 2	10,0 cm
Poids de l'emballage 2	17,583 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	120 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	90 cm
Poids de l'emballage 3	330 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------