

Fiche produit

Caractéristiques

PCSP200D5IP00

AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A -
380/480V - 50/60Hz - IP00 - mural



Principales

Gamme de produit	AccuSine
Nom du produit	AccuSine PCS+
Type de produit ou équipement	Filtre actif

Complémentaires

Type de réseau	3P
Configuration réseau	3 ou 4 fils
Tension du réseau	380...480 V CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Tension maximale admissible	1,1 x Un
Correction neutre	Non fourni
Courant de sortie nominal RMS	200 A
Puissance réactive nominale	166 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Modes de fonctionnement	Annulation des harmoniques Correction du facteur de puissance Équilibrage du réseau principal
Emplacement de l'installation	Intérieur
Installation du coffret	Mural
Type de protection	Sans protection
Dissipation de chaleur	Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique	Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité	Avant
Emplacement du raccordement	Bas

Environnement

Degré de protection de l'armoire	IP00
Caractéristique d'environnement	Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3 Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m 1 % par 100m
Température de fonctionnement	0...40 °C 0...50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
Humidité relative	0...95 %
Protection PCBA	Double vernissage

Normes	EN 61000-6-4 CSA C22.2 No 60947-1-07 CSA C22.2 No 14 EN 60439-1 UL 60947-1 UL 508
Certifications du produit	cULus[RETURN]CE[RETURN]DnV-GL[RETURN]RCM[RETURN]ABS
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Poids du produit	175 kg
Hauteur	1323 mm
Largeur	582 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Profondeur	438 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	70,700 cm
Largeur de l'emballage 1	73,800 cm
Longueur de l'emballage 1	174,200 cm
Poids de l'emballage 1	235,000 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------