

Fiche produit

Caractéristiques

R9H13526

Resi9 - Couvercle pour goulotte 13 modules de 18mm blanc (RAL 9003)



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Couvercle
Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Mode de fixation	Agrafé
Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Complémentaires

Matière	Plastique
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Équipement fournis	1 capot (13 modules)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262 IK08 conforming to EN 50102
Hauteur	2600 mm
Largeur	252 mm
Profondeur	64 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	25,500 cm
Longueur de l'emballage 1	262,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,990 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	2,000 cm
Largeur de l'emballage 2	26,000 cm
Longueur de l'emballage 2	262,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,270 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------