


## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9HKT18

Resi9 - kit goulotte 18M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF



### Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Kit goulotte
Compatibilité de gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Séparation de compartiments	3 compartiments
Application	ERDF Distribution de faible puissance Distribution de forte puissance
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

### Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Par vis Moins d'outil
Fixation du couvercle	Agrafé
Équipement fournis	2 demi corps de goulotte 1 kit de jonction de corps 2 cache de goulotte 2 couvercle pour compartiment ERDF 4 cloisonnement vertical 3 support de câble 1 kit de réglage en hauteur
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262 IK08 conforming to EN 50102
Hauteur	2350...2600 mm
Profondeur	64 mm
Largeur	357 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,5 cm
Largeur de l'emballage 1	40,0 cm
Longueur de l'emballage 1	120,0 cm
Poids de l'emballage 1	11,6 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	105 cm

Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	128 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------