Fiche produit
Caractéristiques

RSZE1S48M
Harmony Relay RSB - embase - contacts séparés - 10A - racc connecteur à vis

Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Nom de l'appareil	RSZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RSB with 1 F/O contact at 16 A Relais enfichable RSB with 2 "O/F" contact at 8 A
Description des contacts	2 "O/F"
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A

Complémentaires

Forme des broches	Plat
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V CA
Disposition des contacts	Séparé
Mode de raccordement	Connecteurs à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteurs à vis, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteurs à vis, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteurs à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3,6 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	15,5 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA[RETURN]UL
Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25…85 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,700 cm
Largeur de l'emballage 1	6,200 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	39,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,000 cm
Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
Longueur de l'emballage 2	17,000 cm
Poids de l'emballage 2	428,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	10,575 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Dimensions



(1) Relais
(2) Module de protection
(3) Etrier de maintien
(4) Etiquette

RSZE1S48M

Schéma de câblage





(1) Les bornes 11 et 21,14 et 24,12 et 22 doivent être liées pour ces références

NOTE: Pour l'entrée CC, A1 doit être +, sinon court-circuit du module de protection