



Principales

Gamme de produit	ConneXium
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet TCP/IP non managé
Concept	Transparent Ready
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(s) câble cuivre
Nombre maximum de switchs en cascade	Illimité

Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
Distance maximale entre les appareils	100 m câble cuivre
Tension de service (Us)	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée en W	4,1 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 3 voies alimentation
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE UL RCM
Signalisation locale	Pouralimentation puissance 1 LED (vert) Pourvitesse des données (ETH LINK) 1 DEL par canal (jaune) Pourétat de liaison 1 DEL par canal (vert)
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Largeur	35 mm
Hauteur	138 mm
Profondeur	121 mm
Poids du produit	0,246 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Degré de protection (IP)	IP30
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 61010 EN/CEI 61131
Certifications du produit	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	16,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24,2 cm
Poids de l'emballage 1	384 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Câblage d'alimentation

