

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A3307

Altivar - carte de communication Profibus DP - pour ATV61/ATV71



Principales

Type de produit ou équipement	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q
Protocole de communication	Profibus DP
Type de connecteur	Connecteur SUB-D femelle 9 points
Vitesse de transmission	1,5 Mbps 12 Mbps 9600 bps 3 Mbps 500 kbps 19,2 kbps 187,5 kbps 6 Mbps 93,75 kbps

Complémentaires

Nombre d'adresses	1...126
Service communication	Profil CiA 402 Profil des E/S Données des E/S La surveillance de communication peut être inhibée, réglable PPO type 5
Type d'affichage	1 DEL pour DX (échange de données) 1 DEL pour ST (état) Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu Terminal d'affichage graphique pour données des E/S Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
Poids du produit	0,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,200 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage 1	281,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,512 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	56
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm

Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	30,388 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------