

# Fiche produit

## Caractéristiques

# VW3M5501R100

## Lexium - Cable moteur bmp 1,5mm<sup>2</sup> 1 0m



### Principales

Gamme de produit	Altivar
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble puissance
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre moteur synchrone et variateur de vitesse
Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV320 Altivar 32
Longueur de câble	10 m
Type de câble	Câble blindé

### Complémentaires

Conformité	Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 1 taille(s) type C Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 1 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 2 taille(s) type C Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 1 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 1 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 2 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 2 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 1 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 1 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 2 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 2 taille(s) type F
Raccordement électrique	1 connecteur M23 8 broche(s) côté moteur synchrone 1 extrémité librecôté variateur de vitesse
Composition du câble	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	2,44 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	41,700 cm
Longueur de l'emballage 1	37,800 cm
Poids de l'emballage 1	2,730 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------