

Fiche produit

Caractéristiques

XAPA1100

Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage



Principales

Gamme de produit	Harmony XAP
Type de produit ou équipement	Poste de commande vide sans charnière
Nom de l'appareil	XAPA
Taille plateau avant produit	85 x 146 mm
Profondeur utilisable	83 mm
Nombre de trous	Non percé
Couleur de la base du boîtier	Gris
Couleur du capot	Gris
Matière	Polyester renforcé verre
Entrée de câble	Non percé
Montage de l'appareil	Encastré
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à NF C 20-010 IP69K
Résistance aux agents chimiques	Résistance élevée aux acides Résistance élevée à tous les solvants Résistance élevée aux bases Résistance élevée au diesel Résistance élevée aux sels minéraux Résistance élevée aux huiles et aux graisses Résistance élevée au pétrole Résistance élevée à l'eau de mer

Complémentaires

Poids du produit	0,47 kg
Tenue à la flamme	M3 se conformer à CSTB VO se conformer à UL 94

Environnement

Traitement de protection	TC TH
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 60536 Classe II se conformer à NF C 20-030
Tenue au feu	850 °C se conformer à NF C 20-455 960 °C se conformer à CEI 92

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,064 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm

Poids de l'emballage 1	504,000 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	113
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	71,873 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------