

Fiche produit

Caractéristiques

XB6EAV4BP

Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - rouge



Principales

Gamme de produit	Harmony XB6E
Type de produit ou équipement	Voyant monolithique
Nom de l'appareil	XB6E
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	16 mm
Vente par quantité indivisible	5
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Couleur de la capsule	Rouge
Source lumineuse	DEL integral
Alimentation du bloc lumineux	Direct
[Us] tension d'alimentation	24 V CC polarisé

Complémentaires

Poids du produit	0,006 kg
Catégorie de surtension	Il se conformer à CEI 60536
Position de montage	Toutes positions
Marquage	CE
Mode de raccordement	Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm ² AWG 19 Prise de connexion rapide
Couple de serrage	0,6...1 N.m
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
Type de signalisation	Fixe
Consommation électrique	10 mA
Durée de vie	30000 H

Environnement

Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 JIS C8201-5-1 UL 508 CEI 60947-1 JIS C8201-1
Certifications du produit	cURus[RETURN]CCC
Tenue aux vibrations	1 mm (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,81 cm
Largeur de l'emballage 1	3,81 cm
Longueur de l'emballage 1	10,16 cm
Poids de l'emballage 1	0,01 kg
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	3 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Poids de l'emballage 2	54 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	776 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------