

Fiche produit

Caractéristiques

XCSLF3737412

Preventa XCS-LF - inter. de pos. de sécu.
métallique à clé - 4O+2F 24V - 3xM20



Principales

Gamme de produit	Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement	Interrupteur de sécurité
Nom de composant	XCSLF
Conception	Mince
Matière	Métal
Type de tête	Tourelle à clé
Description des contacts	2 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts	Coupure lente, sans contact à court-circuit
Type et composition des contacts de solénoïde	2 "O" + 1 "F" (coupure lente, sans contact à court-circuit)
Entrée de câble	3 entrées taraudées pour M20 x1,5
Verrouillage électromagnétique	Verrouillage en désexcitation et déverrouillage en excitation de solénoïde Déverrouillage en tournant la tête champignon
Tension d'alimentation & nominale du solénoïde [Us]	24 V - 15...10 %
Diamètre extérieur du câble	7...13 mm
Raccordement électrique	Bornier à ressort, capacité de serrage : 1 câble rigide ou souple 1,5 mm ² Bornier à ressort, capacité de serrage : 2 câbles souples 0,5 mm ² avec extrémités dénudées sur 13 mm
Nombre de pôles	3
Verrouillages optionnels	Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
Signalisation locale	Pourclé-langnette retirée 1 LED (orange) Pourclé-langnette insérée et verrouillée 1 LED (vert)
Tension circuit de signalisation	24 V

Complémentaires

Ouverture positive	Avec contact "O"
Type de tension d'alimentation	CA/CC
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Facteur de charge	1
Type de circuit de signalisation	CA/CC
Endurance mécanique	30000 cycle
Vitesse d'attaque minimale	0,01 m/s
Vitesse d'attaque maximale	0,5 m/s
[Ie] courant assigné d'emploi	0,55 A à 24 V, DC-13, R300 se conformer à CEI 60947-5-1 0,75 A à 240 V, AC-15, C300 se conformer à CEI 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	4 A
Courant de charge maximum	<= 15 A

Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	64,0 cm
Poids de l'emballage 3	92,416 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------