Fiche produit
Caractéristiques

XVLA135
Harmony XVL - voyant LED - Ø8 - orange - 24V - col noire - cosses Faston

Principales

Gamme de produit	Harmony XVL
Type de produit ou équipement	Veilleuse LED avec lunette d'encadrement noire
Nom de composant	XVL
Diamètre de fixation	8 mm
Source lumineuse	LED saillante
Couleur du bloc lumineux	Jaune
Type de protection	Résistance de ballast intégral Intégré par diode
Tension de service (Us)	24 V
Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529 IP40 se conformer à NF C 20-010

Complémentaires

Type de circuit d'alimentation	CC
Mode de raccordement	Étiquette pour connecteurs Faston: 2,8 x 0,5 mm Étiquette pour connecteurs de soudure
Consommation électrique	18 mA
[Ui] tension assignée d'isolement	50 V se conformer à CEI 60947-1
Durée de vie de l'ampoule	100000 H
Limite de tension nominale	0,8 à 1,1 Un
Description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
Hauteur	12 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	34 mm
Poids du produit	0,003 kg

Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CSA
Traitement de protection	TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Catégorie de surtension	Class 3 se conformer à CEI 60536 Class 3 se conformer à NF C 20-030

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	1,2 cm
Longueur de l'emballage 1	4,2 cm
Poids de l'emballage 1	3,0 g
Type d'emballage 2	BB1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,0 cm
Largeur de l'emballage 2	14,0 cm
Longueur de l'emballage 2	12,0 cm
Poids de l'emballage 2	32,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	537,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

XVLA135

Voyant lumineux à LED

Dimensions



(1) Balises pour connecteurs Faston ou raccords soudés
e épaisseur du·panneau : 1 à 8 mm / 0.03 à 0.31 po.

C		Ø	
mm	po.	mm	po.
32	1.26	12	0.47

Voyant lumineux à LED

Perçage du panneau



Ø mini		G mini		H mini	
mm	po.	mm	po.	mm	po.
8.2	0.32	12.5	0.49	12.5	0.49