

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XVLA323

Harmony XVLA - voyant rond Ø12 - IP40 - vert  
- DEL intégrée - 12V - bornes



### Principales

Gamme de produit	Harmony XVL
Type de produit ou équipement	Veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral
Nom de composant	XVL
Diamètre de fixation	12 mm
Source lumineuse	DEL protégée
Couleur du bloc lumineux	Vert
Type de protection	Intégré par diode Résistance de ballast intégral
Tension de service (Us)	12 V
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 (avec joint&nbsp;XVLZ912) IP65 se conformer à NF C 20-010 (avec joint&nbsp;XVLZ912) IP40 se conformer à CEI 60529 IP40 se conformer à NF C 20-010

### Complémentaires

Type de circuit d'alimentation	CC
Mode de raccordement	Connecteur fileté: capacité de serrage 1 x 0,2...1 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Consommation électrique	18 mA
[Ui] tension assignée d'isolement	50 V se conformer à CEI 60947-1
Durée de vie de l'ampoule	100000 H
Limite de tension nominale	0,8 à 1,1 Un
Description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
Hauteur	16 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	51 mm
Poids du produit	0,007 kg

### Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CSA
Traitement de protection	TC
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Class 3 se conformer à CEI 60536 Class 3 se conformer à NF C 20-030

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,800 cm
Largeur de l'emballage 1	4,800 cm
Longueur de l'emballage 1	6,400 cm

Poids de l'emballage 1	7,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,000 cm
Largeur de l'emballage 2	11,000 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	74,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	892,000 g

## Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Voyant lumineux à LED

Dimensions




- (1) Connecteur fileté  
e épaisseur du panneau : 1 à 8 mm / 0.03 à 0.31 po.

---

Voyant lumineux à LED

---

Perçage du panneau



Ø mini		G mini		H mini	
mm	po.	mm	po.	mm	po.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65