

Fiche produit

Caractéristiques

XVLA333

Harmony XVLA - voyant rond Ø12 - IP40 - vert
- DEL intégrée - 24V - bornes



Principales

Gamme de produit	Harmony XVL
Type de produit ou équipement	Veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral
Nom de composant	XVL
Diamètre de fixation	12 mm
Source lumineuse	DEL protégée
Couleur du bloc lumineux	Vert
Type de protection	Résistance de ballast intégral Intégré par diode
Tension de service (Us)	24 V
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 (avec joint XVLZ912) IP65 se conformer à NF C 20-010 (avec joint XVLZ912) IP40 se conformer à CEI 60529 IP40 se conformer à NF C 20-010

Complémentaires

Type de circuit d'alimentation	CC
Mode de raccordement	Connecteur fileté: capacité de serrage 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ²
Consommation électrique	18 mA
[Ui] tension assignée d'isolement	50 V se conformer à CEI 60947-1
Durée de vie de l'ampoule	100000 H
Limite de tension nominale	0,8 à 1,1 Un
Description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
Hauteur	16 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	51 mm
Poids du produit	0,007 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA[RETURN]UL
Traitement de protection	TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Class 3 se conformer à CEI 60536 Class 3 se conformer à NF C 20-030

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,6 cm
Largeur de l'emballage 1	1,6 cm
Longueur de l'emballage 1	4,9 cm

Poids de l'emballage 1	7,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,0 cm
Largeur de l'emballage 2	9,0 cm
Longueur de l'emballage 2	16,0 cm
Poids de l'emballage 2	73,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	951,0 g

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Voyant lumineux à LED


Dimensions



- (1) Connecteur fileté
e épaisseur du panneau : 1 à 8 mm / 0.03 à 0.31 po.

Voyant lumineux à LED

Perçage du panneau



Ø mini		G mini		H mini	
mm	po.	mm	po.	mm	po.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65