



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	OC contact
Ierīces īsais nosaukums	iOF
Signal contacts composition	1 C/O
[In] rated current	AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
9 mm atstarpe	1

Papildinošs

[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Montāžas veids	Clip-on
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
Comb busbar and distribution block compatibility	Top YES
Augstums	86 mm
Platums	9 mm
Dziļums	73 mm
Neto svars	32 g
Krāsa	Balts
Connections - terminals	Skrūvējāmas savienojuma spaiļes bottom) 1 1...4 mm ² - stingrs Skrūvējāmas savienojuma spaiļes bottom) 1 0,5...2,5 mm ² - elastīgs Skrūvējāmas savienojuma spaiļes bottom) 2 2,5 mm ² - stingrs Skrūvējāmas savienojuma spaiļes bottom) 2 1,5 mm ² - elastīgs ar uzgali
Wire stripping length	10 mm
Tightening torque	1 N.m

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-5-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree	3 EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 EN/IEC 60947-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,800 cm
1. iepakojuma platums	2,000 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1

Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	27,200 cm
2. iepakojuma svars	570,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,350 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------