




Galvenā

Diapazona nosaukums	Sedna
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Piegādes veids	Bez rāmja
Savienojumu veids	Bezskrūvju spaiļes
Nosegvāka plāksnes krāsa	Krēms
Funkcija	1-polu
Nominālā strāva	10 AX atbilstoši 250 V AC

Papildinošs

Montāža	Iebūvējams
Augstums	71 mm
Redzamo daļu materiāls	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Jaudas diapazons	2300 W
Neto svars	0,054989 kg
Redzamās daļas dziļums	12 mm
Vadu struktūra	Elastīgs Stingrs
Dziļums	37 mm
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Platums	71 mm
Vadu izolācijas noņemšanas garums	13 mm
Fiksācijas režīms	Skrūves vai spīles 51...70 mm
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm ²

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Atbilstības zīme	CE

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	72,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	20,000 cm
2. iepakojuma garums	31,000 cm
2. iepakojuma svars	679,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04

Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	3,764 kg

Piedāvājiem ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------