



#### Galvenā

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Diapazona nosaukums            | Sedna                         |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Spiedpoga                     |
| Piegādes veids                 | Nokomplektēts produkts        |
| Savienojumu veids              | Bezskrūvju spailes            |
| Nosegvāka plāksnes krāsa       | Krēms                         |
| Funkcija                       | 1-polu spiedpoga              |
| Nominālā strāva                | 10&nbsp;A atbilstoši 250 V AC |

#### Papildinošs

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Montāža                           | Iebūvējams                        |
| Augstums                          | 80 mm                             |
| Redzamo daļu materiāls            | Termoplastiska ABS-UV stabilizēta |
| Jaudas diapazons                  | 2300&nbsp;W                       |
| Neto svars                        | 0,0855 kg                         |
| Redzamās daļas dziļums            | 12 mm                             |
| Vadu struktūra                    | Stingrs<br>Elastīgs               |
| Dziļums                           | 37 mm                             |
| Produkta virsmas apdare           | Glancēts                          |
| Platums                           | 85 mm                             |
| Vadu izolācijas noņemšanas garums | 13 mm                             |
| Fiksācijas režīms                 | Skrūves vai spīles 51...70 mm     |
| Savienojuma kapacitāte            | 2 kabelis (i) 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Vide

|                        |      |
|------------------------|------|
| IP aizsardzības pakāpe | IP20 |
| Atbilstības zīme       | CE   |

#### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,000 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 11,000 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 15,000 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 81,000 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 8         |
| 2. iepakojuma augstums         | 10,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 20,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 31,500 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 754,000 g |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S04       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 40        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 3. iepakojuma augstums | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums  | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma garums   | 60,000 cm |
| 3. iepakojuma svars    | 4,177 kg  |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss  | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                     | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                                                                  |
| Nesatur REACH SVHC               | Jā                                                                                                                                                                 |
| ES RoHS direktīva                | Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>                                                                                                                     |
| Nesatur toksiskus smagos metālus | Jā                                                                                                                                                                 |
| Nesatur dzīvsudrabu              | Jā                                                                                                                                                                 |
| Ķīnas RoHS regula                | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                                                                             |
| Informācija par RoHS izņēmumiem  | <a href="#">Jā</a>                                                                                                                                                 |
| Vides informācijas publicēšana   | <a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>                                                                                                                           |
| Cirkularitātes profils           | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                      |
| WEEE                             | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|