




Galvenā

Diapazons	Sedna
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces pielietojums	Kontrole
Slēdža funkcija	1-polu spiedpoga
Papildus	With label holder
Krāsas tonis	Krēms

Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Marķējums	Bez marķējuma
Savienojumu veids	Bezskrūvju spaiļes
Jaudas diapazons	2300 W
Vadu struktūra	Stingrs Elastīgs
Vadu izolācijas noņemšanas garums	13 mm
Fiksācijas režīms	Spīles, spīļu darbības diapazons: 51...70 mm Skrūves
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	37 mm
Redzamās daļas dziļums	12 mm
Neto svars	0,07137 kg
Tirgus segmenti	Dzīvojamais Maza reklāma

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Atbilstības zīme	CE
Produkta sertifikācija	GOST-R
Standarti	IEC 60669-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,200 cm
1. iepakojuma platums	7,100 cm
1. iepakojuma garums	7,100 cm
1. iepakojuma svars	71,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,400 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm

2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	721,000 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	9772,000 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------