




Galvenā

Diapazons	Sedna
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Ierīces pielietojums	Kontrole
Slēdža funkcija	1-polu spiedpoga
Krāsas tonis	Krēms

Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Marķējums	Zvana simbols
Savienojumu veids	Bezskrūvju spailes
Jaudas diapazons	120W
Vadu struktūra	Elastīgs Stingrs
Vadu izolācijas noņemšanas garums	13 mm
Fiksācijas režīms	Spīles, spīļu darbības diapazons: 51...70 mm Skrūves
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	37 mm
Redzamās daļas dziļums	12 mm
Neto svars	0,07382 kg
Tirgus segments	Dzīvojamais Maza reklāma

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Atbilstības zīme	CE
Produkta sertifikācija	GOST-R
Standarti	IEC 60669-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,7 cm
1. iepakojuma platums	7,1 cm
1. iepakojuma garums	7,1 cm
1. iepakojuma svars	56,75 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------