



Galvenā

Diapazona nosaukums	Sedna
Funkcija	Kontaktlīgza
Piegādes veids	Nokomplektēts produkts
Polu izskartojums izvadā	2P + E ar slēgiem
Izejas standarta apraksts	Sānu zemējums
Nominālā strāva	16 A atbilstoši 250 V AC
Tirgus segments	Maza reklāma Dzīvojamais

Papildinošs

Vadu izolācijas noņemšanas garums	13 mm
Platums	84 mm
Dziļums	48 mm
Neto svars	0,1031 kg
Redzamās daļas dziļums	23,3 mm
Fiksācijas režīms	Spīles, spīļu darbības diapazons: 52...69 mm Skrūves
Augstums	120 mm
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Redzamo daļu materiāls	ASA + dators
Vadu struktūra	Elastīgs Stingrs Ciets savīts
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm ²
Savienojumu veids	Spailes pacelšanai
Jaudas diapazons	3680 W

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	IEC 60884-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	102,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	20,500 cm
2. iepakojuma garums	31,500 cm

2. iepakojuma svars	1,126 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	5,974 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Halogēnu satura veiktspēja	Halogēnus nesaturošs produkts

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------