




Galvenā

Produkta sērija	Sedna
Diapazons	Sedna
Produkta vai sastāvdaļas veids	TV/SAT ligzda
Ieīces komplektācija	Bez rāmja
TV savienojuma ligzdas tips	Līnijas beigu (termināla ligzda)
Dekoratīvās pamatnes krāsas tonis	Titanium

Papildinošs

TV spraudnis	1 IEC 9,52 mm
SAT spraudnis	1 F tips
Izeju skaits	2
Zudumi kanālā	1 dB
Samazinošais faktors	1 DB priekš TVsignāls priekš 5...862 MHz frekvenve 1 dB priekš SATsignāls priekš 950...2400 MHz frekvenve
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Materiāls	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Ieīces stiprinājums	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Spīles, spīļu darbības diapazons: 55...70 mm Skrūves
Augstums	70 mm
Platums	64 mm
Dziļums	40,5 mm
Projicēšanas dziļums	17,4 mm
Neto svārs	0,10226 kg

Vide

Kvalitātes marķējums	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm
1. iepakojuma svārs	79,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm

2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	860,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	10,908 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.