

Planilha de Produto

Características

PRA16418

PORTA OPACA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO PRAGMA 4 FILAS 72 MODULOS



Principal

Linha	Pragma
Tipo de produto ou componente	Porta
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessórios para quadro

Complementar

Montagem em invólucro	Embutir Sobrepor
Número da chave	Número a ser indicado
Tipo de cobertura frontal	Simple
Lado de abertura de porta	Direita ou esquerda
Número de linhas horizontais	4
Desvios de 9 mm	36
Número de módulos com 18 mm por linha	18
Número total de módulos de 18 mm	72
Installation description	Montagem em superfície Montagem embutida
Material do invólucro	Tecnoplástico
Largura	426 Mm
Altura	750 Mm
Profundidade	20 Mm
Cor	Branco (RAL 9016)

Meio ambiente

Resistência a incêndios	750 °C
Grau de proteção IP	IP40
Grau de proteção IK	IK09
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...60 °C

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 Cm
Package 1 Width	50,5 Cm
Package 1 Length	82,0 Cm
Package 1 Weight	1,876 Kg
Unit Type of Package 2	X12
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	120,0 Cm
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Length	120,0 Cm
Package 2 Weight	79,536 Kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------