

Gegevensblad product

Kenmerken

XIOT11SE5MRCL

Potentiaal vrij contact LPWAN-zender inclusief
5 jaar abonnement



Hoofd

Us nominale voedingsspanning	3.6 V nominaal
Batterijtype	Lithium geïntegreerd
Batterijlevensduur	13,6 Yr 2 frames/day 4,2 Yr 10 frames/day 2,3 yr 20 frames/day
Aantal ingangen	4 droog contact
Elektrische aansluiting	Kabel 2 m
Range of product	Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
Product or component type	Draadloze zender
Webdiensten	Smartphone-app Webserver
Type licentie	Registration on radio network included (5 years)
Type communicatienetwerk	Sigfox Europe
Transmission trigger	On change on one of the inputs 1 status frame per day
Max transmission frequency	6 frames/h 50 frames/day
Transmissiesnelheid	100 bit/s
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Height	100 mm
Lengte	45 mm
Width	50 mm
Net weight	0,216 kg
Radiofrequentievelden	868 MHz
Zendvermogen	14 dBm
Werkingsafstand	<= 10000 m

Complementair

Bestemming product	Pressure switch XMLA Pressure switch XMLB Pressure switch XMLC Pressure switch XMLD Limit switch XCM Limit switch XCKM Limit switch XCKL Limit switch XCKS Limit switch XCKJ Limit switch XCKN Limit switch XCKP Limit switch XCKT Limit switch XCKD
--------------------	--

Omgeving

Richtlijnen	1999/5/EG - R&TTE richtlijn
Product certifications	CE[RETURN]Sigfox ready
Standards	IEC 62368-1 EN 301-489-1 ETSI EN 300 220-2
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP66

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	21,8 cm
Package 1 Length	12,4 cm
Package 1 Weight	284,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,913 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.