



Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa	Oszloptalp
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék Tartalék alkatrész
Termékcsalád kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény
Termék kompatibilitása	IP30 szekrény IP31 szekrény IP43 szekrény
Tartozékok	Oszloptalp Önmetsző csavar

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Álló szekrény - szélesség 600 mm
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	150 mm
Hosszúság	600 mm
Szélesség	600 mm
Nettó súly	1,82 kg
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9001)

Környezet

IP védettségi fok	IP30
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	68,0 cm
1. csomag súlya	1,724 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	55,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	82,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék