



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Type de plastron	Découpe Modulaire
Produit installé	TeSys : fixe GV2L TeSys : fixe GV2LE TeSys : fixe GV2ME TeSys : fixe GV2P TeSys : fixe GV2RTn Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Vigilohm : fixe IM9 Vigilohm : IM9 Vigilohm : fixe IM9-OL Vigilohm : IM9-OL Acti 9 : appareil de mesure Multi 9 : appareil de mesure Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Vigirex : RH10 Vigirex : RH197M Vigirex : RH21 Vigirex : RH99
Description des pôles	9 x3P: rail modulaire support: GV2L 9 x3P: rail modulaire support: GV2LE 9 x3P: rail modulaire support: GV2ME 9 x3P: rail modulaire support: GV2P 9 x3P: rail modulaire support: GV2RTn

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	150 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,54 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2L fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2LE fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2ME fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2P fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G coffret TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule TeSys GV2RTn fixe 3P 9 direct 3 600 mm Prisma G armoire Vigilohm 4 3 600 mm Prisma G coffret Vigilohm 4 3 600 mm Prisma G armoire Vigilohm fixe 6 3 600 mm Prisma G coffret Vigilohm fixe 6 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 appareil de mesure 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 appareil de mesure 3 600 mm Prisma G armoire Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm Prisma G coffret Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm Prisma G armoire Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm Prisma G coffret Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 3 600 mm Prisma G armoire Vigirex 8 direct 3 600 mm Prisma G coffret Vigirex 8 direct 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigirex 8 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 6 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 6

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	16,0 cm
Longueur de l'emballage 1	52,0 cm
Poids de l'emballage 1	540,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,5 cm
Largeur de l'emballage 2	17,0 cm
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,56 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	450
Hauteur de l'emballage 3	102,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	285,4 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

---

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

---